

AM 26 KP AirBlue

Monoblock Klimagerät

- Natürliches Kältemittel R290
- Modernes, klares Design
- Timer
- IR-Fernbedienung
- 3 Lüfter Stufen
- Raumvolumen bis zu 80 m³



Monoblock Klimagerät in modernem Design zur Innenaufstellung. Neben dem reinen Kühlbetrieb kann das Gerät auch zur Entfeuchtung und Lüftung eingesetzt werden. Die oben ausblasenden Luftleitlamellen erlauben ein zugfreies Einbringen und eine gleichmäßige Verteilung der gekühlten Luft. Das im Kühl- oder Entfeuchtungsbetrieb anfallende Kondensat wird verdampft und mit der Abluft nach außen geleitet, die regelmäßige Entleerung eines Kondensattanks entfällt somit. Der AirBlue AM 26 KP kann mit der mitgelieferten Infrarotfernbedienung bedient und programmiert werden. Geeignet für Raumvolumen bis ca. 80 m³.

Technische Daten:

Leistung	Kühlung	kW	2,64
Leistungsaufnahme	Kühlung P _{EER}	kW	0,9
Stündlicher Stromverbrauch	Kühlung	kWh/h	0,9
Stromverbrauch bei 500 h/a	Kühlung	kWh	450
Energieeffizienzklasse	Kühlung		A
SEER	Kühlung		2,6
Entfeuchtungsleistung		l/h	1,2
Luftvolumenstrom Innen	Kühlung	m ³ /h	280
Schalldruckpegel Innen N/M/H	Kühlung	dB(A)	50/51/53
Schalleistungspegel Innen	Kühlung	dB(A)	65
Kältemittel / GWP		kgCO ₂ eq.	R290/3
Kältemittelmenge		kg	0,245
Spannungsversorgung		V/~/Hz	230/1/50
Schlauchlänge		mm	1500
Schlauchdurchmesser		mm	130
Abmessungen (H x B x T)		mm	715 x 440 x 355
Gewicht		kg	30,0
Einstellbereich Display	Kühlung	°C	18 bis 32
Betriebsbereich Innentemperatur	Kühlung	°C	18 bis 35
Farbe			schwarz

