META

Profillagerregal

MULTIPAL

Anbaufeld, Nutzung einseitig, Höhe x Breite x Tiefe 3300 x 2700 x 700 mm, max. Vertikallast 1135 kg, max. seitlich anliegende Last 200 kg, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange











Artikelnummer: 225883

META Profillagerregal MULTIPAL

für die stehende Schwergutlagerung

META Profillagerregal MULTIPAL

- Anbaufeld
- Nutzung einseitig
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 3300 x 2700 x 700 mm
- max. Vertikallast 1135 kg
- max. seitlich anliegende Last 200 kg
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange
- Lieferumfang: 1 Ständerrahmen, 5 Holme, Kleinteile,

Befestigungsmaterial

- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 5 Jahre Garantie
- Regale mit anlehnenden Lasten müssen gegen Kippen gesichert werden

Technische Details				
Möbeltyp	Regal	Material	Stahl	
Regaltyp	Profillagerregal	Oberfläche Ständer	verzinkt	
Regalsystem	Schraubsystem	Oberfläche Traversen	pulverbeschichtet	
Regalfeld	Anbaufeld	Farbe Traversen	rotorange // RAL2001	
Höhe	3300 mm	Farbe Ausführung	rotorange/verzinkt // RAL2001	
Breite	2700 mm	Lieferumfang	1 Ständerrahmen // 5 Holme // Kleinteile // Befestigungsmaterial	
Tiefe	700 mm	Garantie	5 Jahre	
Nutzung	einseitig	Anlieferung	zerlegt	
Feldlast	1135 kg	Nutzungshinweis Regalsicherung	Regale mit anlehnenden Lasten müssen gegen Kippen gesichert werden	
max. seitlich anliegende Last	200 kg	Gewicht	90,559 kg	
Vertikallast	1135 kg			

Zubehör	•	
225878	-	Trennarm, Für Profillagerregal, Länge 500 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial
225879	_	Trennarm, Für Profillagerregal, Länge 750 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial
225880		Trennbügel, Für Profillagerregal, Höhe 800 mm, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Dazu passt auch			
213052	9	Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm	
217213	-	EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen	
231461		Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden	
991798	50.00	Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß	