

## T8 15W G13 26X437 UVC Germicidal

Artikelnummer: FT015GERM

BAI UVC TL-Buis T8 G13 15W Kiemdodend TUV HNS Helder 26x437mm Desinfectie van lucht water en oppervlakken UV lamp

Deze kiemdodende desinfectielampen zenden ultraviolette straling met korte golf (UV-C) uit met een piek bij 254 nm voor kiemdodende werking. Deze lampen worden gebruikt voor het doden of inactiveren van bacteriën, virussen en andere primitieve organismen. Toepassingen: lLucht-, water- en oppervlaktersterilisatie in ziekenhuizen, farmaceutische instellingen, voedselverwerkende industrieën zoals zuivelbedrijven, brouwerijen en bakkerijen. Desinfectie van drinkwater, vijvers, zwembaden, afvalwater, airconditioningsystemen en voor fotochemische processen. UV-C straling is schadelijk voor ogen en huid. Enkel te gebruiken in daarvoor geschikte apparatuur.



**UV-C radiation is harmful to eyes and skin!!**

**UV-C straling is schadelijk voor ogen en huid!!**

**UV-C-Strahlung ist schädlich für Augen und Haut!!**

**La radiation UV-C peut endommager la peau et les yeux!!**

### Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	UV-lamp
Productnaam	FT015GERM
Merk	Bailey
Product Series	UV-C Germicidal
Product Type	T8

### Classificatie Attributen

Gemiddelde nom. levensduur [h]	5000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	15
Brandstand	Overig
Lampspanning [V]	56 - 56
Lampvermogen [W]	15
Dimbaar	Nee
Geïntegreerde starter	Nee
Externe ontsteker vereist	Nee
Extern voorschakelapparaat	Ja
Voet	G13
Lamptype	TL-buis
Lampvorm	Staaf
Diameter [mm]	26
Totale lengte [mm]	437
Geschikt voor bruining	Nee
Geschikt voor reprografie	Nee
Geschikt voor medische toepassingen	Ja
Geschikt voor insectenbestrijding	Nee
Geschikt voor persoonlijk welzijn	Nee
Geschikt voor waterdesinfectie	Nee
Geschikt voor luchtdesinfectie	Nee
Blacklightlamp	Nee
Soort UV-straling	UV-C

### Alternatieve artikelen



50200223621  
HNS G13 26X438 15W  
UV-C Germicidal



FT015GERM/01  
TL 15W G13 26X437  
Germicidal TUV15W