


Sortimente Folienkondensatoren

■ FKP 02 / FKP 2



Value	Qty	Value	Qty
FKP 02 / 0,1 nF / 100 VDC	10x	FKP 2 / 0,22 nF / 630 VDC	5x
FKP 02 / 0,22 nF / 100 VDC	10x	FKP 2 / 0,47 nF / 630 VDC	5x
FKP 02 / 0,47 nF / 100 VDC	10x	FKP 2 / 1 nF / 630 VDC	5x
FKP 02 / 1 nF / 100 VDC	10x	FKP 2 / 2,2 nF / 100 VDC	5x
FKP 02 / 2,2 nF / 100 VDC	10x	FKP 2 / 4,7 nF / 100 VDC	5x
FKP 02 / 4,7 nF / 100 VDC	10x	FKP 2 / 10 nF / 100 VDC	5x
FKP 02 / 10 nF / 100 VDC	10x	FKP 2 / 22 nF / 100 VDC	5x
FKP 2 / 0,1 nF / 630 VDC	5x	FKP 2 / 33 nF / 63 VDC	5x

- Polypropylen Folienkondensatoren-Set
- Hohe Impulsfestigkeit, kleiner Verlustfaktor
- Einsatz in frequenzbelasteten Applikationen
- 16 Werte von 0,1nF bis 33 nF
- 5...10 Bauelemente pro Wert, total 115 Stück

Toleranz	10%
Temperaturbereich	-55...+100 °C
Rastermass	2,5 mm (FKP02), 5 mm (FKP 2)

Art.No	Typ	
83 00 58	FKP-Folienkondensatoren-Set	NEW

■ MKS02 / MKS 2 / MKS 2-XL



Value	Qty	Value	Qty
MKS 02 / 1 nF / 250 VDC	5x	MKS 2 / 4,7 nF / 630 VDC	5x
MKS 02 / 2,2 nF / 250 VDC	5x	MKS 2 / 10 nF / 400 VDC	5x
MKS 02 / 4,7 nF / 250 VDC	5x	MKS 2 / 22 nF / 250 VDC	5x
MKS 02 / 10 nF / 63 VDC	5x	MKS 2 / 47 nF / 250 VDC	5x
MKS 02 / 22 nF / 63 VDC	5x	MKS 2 / 100 nF / 250 VDC	10x
MKS 02 / 47 nF / 63 VDC	5x	MKS 2 / 220 nF / 100 VDC	5x
MKS 02 / 100 nF / 100 VDC	10x	MKS 2 / 470 nF / 100 VDC	5x
MKS 02 / 220 nF / 63 VDC	5x	MKS 2 / 1000 nF / 100 VDC	10x
MKS 02 / 470 nF / 63 VDC	5x	MKS 2 / 2200 nF / 63 VDC	5x
MKS 02 / 1000 nF / 50 VDC	10x	MKS 2 / 4700 nF / 63 VDC	5x
MKS 2 / 1 nF / 630 VDC	5x	MKS 2-XL / 10 µF / 16 VDC	3x
MKS 2 / 2,2 nF / 630 VDC	5x	MKS 2-XL / 22 µF / 16 VDC	3x

- Polyester Folienkondensatoren-Set
- Hohe Volumenkapazität, ausheilfähig
- Für allgemeine Anwendung wie Abblocken, Koppeln und Entkoppeln
- 24 Werte von 1 nF bis 22 µF
- 3...10 Bauelemente pro Wert, total 131 Stück

Toleranz	20%
Temperaturbereich	-55...+100 °C
Rastermass	2,5 mm (MKS02), 5 mm (MKS 2 / MKS 2-XL)

Art.No	Typ	
83 00 57	MKS-Folienkondensatoren-Set	NEW

Neu: Wima SMD-Folienkondensatoren

■ SMD-PET 1812 / 2220 / 2824



Value	Qty	Value	Qty
SMD-PET / 10 nF / 100 VDC / 1812	10x	SMD-PET / 220 nF / 250 VDC / 2220	10x
SMD-PET / 22 nF / 100 VDC / 1812	10x	SMD-PET / 470 nF / 100 VDC / 2220	10x
SMD-PET / 47 nF / 100 VDC / 1812	10x	SMD-PET / 1.0 µF / 63 VDC / 2220	10x
SMD-PET / 100 nF / 100 VDC / 1812	10x	SMD-PET / 0.1 µF / 250 VDC / 2824	10x
SMD-PET / 220 nF / 100 VDC / 1812	10x	SMD-PET / 0.33 µF / 250 VDC / 2824	10x
SMD-PET / 470 nF / 63 VDC / 1812	10x	SMD-PET / 0.47 µF / 100 VDC / 2824	10x
SMD-PET / 100 nF / 250 VDC / 2220	10x	SMD-PET / 1.0 µF / 100 VDC / 2824	10x
SMD-PET / 220 nF / 250 VDC / 2220	10x	SMD-PET / 2.2 µF / 63 VDC / 2824	10x

- Polyester Folienkondensatoren-Set
- Hohe Volumenkapazität, ausheilfähig
- Lösungsmittelresistentes, flammhemmendes Gehäuse
- 16 Werte von 10 nF bis 2.2 µF
- 10 Bauelemente pro Wert, total 160 Stück

Toleranz	20%
Temperaturbereich	-55...+100 °C
Abmessungen (size codes)	1812, 2220 und 2824

Art.No	Typ	
83 00 55	SMD-PET Folienkondensatoren-Set 1812/2240/2824	NEW

■ SMD-PET 4030 / 5040 / 6054



Value	Qty	Value	Qty
SMD-PET / 10 nF / 400 VDC / 4030	5x	SMD-PET / 0.1 µF / 400 VDC / 5040	5x
SMD-PET / 22 nF / 400 VDC / 4030	5x	SMD-PET / 0.22 µF / 400 VDC / 5040	5x
SMD-PET / 47 nF / 400 VDC / 4030	5x	SMD-PET / 0.47 µF / 250 VDC / 5040	5x
SMD-PET / 100 nF / 400 VDC / 4030	5x	SMD-PET / 1.0 µF / 100 VDC / 5040	5x
SMD-PET / 220 nF / 250 VDC / 4030	5x	SMD-PET / 2.2 µF / 100 VDC / 5040	5x
SMD-PET / 470 nF / 100 VDC / 4030	5x	SMD-PET / 4.7 µF / 63 VDC / 5040	5x
SMD-PET / 1.0 µF / 63 VDC / 4030	5x	SMD-PET / 1.0 µF / 250 VDC / 6054	3x
SMD-PET / 2.2 µF / 63 VDC / 4030	5x	SMD-PET / 6.8 µF / 63 VDC / 6054	3x

- Polyester Folienkondensatoren-Set
- Hohe Volumenkapazität, ausheilfähig
- Lösungsmittelresistentes, flammhemmendes Gehäuse
- 16 Werte von 10 nF bis 6.8 µF
- 3...5 Bauelemente pro Wert, total 76 Stück

Toleranz	20%
Temperaturbereich	-55...+100 °C
Abmessungen (size codes)	4030, 5040 und 6054

Art.No	Typ	
83 00 56	SMD-PET Folienkondensatoren-Set 4030/5040/6054	NEW