

revêtement antidérapant CleanGrip

en PET en jaune/noir, antidérapant,
bande longueur x largeur 25 m x 50
mm, fonction anti-dérapante R11
DIN 51130

Numéro d'article: 224836



Revêtement antidérapant CleanGrip

Fonction anti-dérapante et nettoyabilité optimale en un

revêtement antidérapant

- convient pour intérieur
- en PET en jaune/noir, antidérapant
- avec surface à microbilles
- bande longueur x largeur 25 m x 50 mm
- épaisseur de matériau 0,4 mm
- résistance à la température de -25 °C à +80 °C
- résistante aux intempéries et imprimable sur traceur
- fonction anti-dérapante R11 DIN 51130

Détails techniques

sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	couleur	jaune/noir
type de marquage	revêtement antidérapant	épaisseur	0,4 mm
lieu d'utilisation	intérieur	antidérapant	oui
longueur de bande	25 m	fonction anti-dérapante	R11 DIN 51130
largeur de bande	50 mm	fonction marquage	résistante aux intempéries et imprimable sur traceur
matériau	PET	résistance à la	-25 °C à +80 °C

		température
surface de revêtement de sol	avec microbilles	Poids 0,9 kg
type de surface	antidérapant	

Cela s'adapte aussi ...

221212		casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc
221266		gant de travail, en jersey de coton/cuir de chèvre en bleu, dos de main en coton jersey, respirant et lisse, taille 9
227890		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 43, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
227908		pantalon de travail unisexe, taille M, coupe confortable et ample