

lampe de poche DEL

MAULkronos S

boîtier en aluminium anodisé, DEL CREE haute performance, portée d'éclairage 196 m, faisceau lumineux réglable en continu (fonction zoom) pour éclairage de proximité diffus ou éclairage de loin concentré et 3 niveaux d'éclairage : luminosité élevée (100 %), luminosité faible (25 %), lumière stroboscopique (flashes lumineux) pour prévenir les dangers, avec pile 3x1,5 V/type D



lot 3 pièce

Numéro d'article: 239234



lampe de poche DEL

- pour une utilisation en extérieur
- diamètre x longueur 28 x 140 mm
- boîtier en aluminium anodisé
- DEL CREE haute performance
- durée d'éclairage 3 - 14 h
- portée d'éclairage 196 m
- avec variateur à 2 niveaux
- faisceau lumineux réglable en continu (fonction zoom) pour éclairage de proximité diffus ou éclairage de loin concentré et 3 niveaux d'éclairage : luminosité élevée (100 %), luminosité faible (25 %), lumière stroboscopique (flashes lumineux) pour prévenir les dangers
- tête avec protection anti-roulement

- avec poignée antidérapante
- avec pile 3x1,5 V/type D
- indice de protection IPX4 : protection contre les projections d'eau de tous les côtés

Détails techniques

fournitures de bureau	lampes de bureau	fonction lampe	faisceau lumineux réglable en continu, 3 niveaux d'éclairage
type de lampe	lampe de poche DEL	exécution tête de lampe	tête avec protection anti-roulement
lieu d'utilisation	extérieur	matériau de boîtier	aluminium
type d'ampoule	DEL CREE	surface de boîtier	anodisé
Portée d'éclairage	196 m	longueur	140 mm
Durée d'éclairage	3-14 h	diamètre	28 mm
flux lumineux	192	indice de protection IP	X4 : protection contre les projections d'eau de tous les côtés
avec variateur	avec variateur à 2 niveaux	Numéro d'enregistrement DEEE	DE56172171
alimentation	pile 3x1,5 V/type D	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
équipement lampe	poignée antidérapante	Poids	0,16 kg

Cela s'adapte aussi ...

146390		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en noir, face arrière magnétique
218985		aimant « Happy », diamètre 20 mm, en jaune, avec 0,3 kg force d'adhérence
223733		ruban adhésif de bureau, support en polypropylène, longueur rouleau 33 m, en transparent
525443		porte-étiquettes, hauteur x longueur 10 x 50 mm, face arrière magnétique