

# Feuille de données du produit



Article N°: 8483-3DE Chariot haut à portes battantes

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 1 plateau fixe et 2 amovibles en mélaminé surface effet hêtre. Plateaux amovibles réglables au pas de 100 mm. Charge maximum par plateau : 90 kg. 3 côtés grillagés maille de 100 x 100 x 5 mm. Double porte battante, armature en tube habillée de treillis 100 x 100 x 5 mm. Verrou à douille intégré dans l'armature, portes rabattables sur les petits côtés. Hauteur 1800 mm. Toit en treillis métallique maille de 100 x 100 x 5 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3.

## Détails techniques:



Charge totale (kg)	600
Charge par plateau (kg)	90
Longueur de surface utile (mm)	1200
Largeur de surface utile (mm)	800
Longueur totale (mm)	1369
Largeur totale (mm)	830
Hauteur totale (mm)	1552
Hauteur plateaux (mm)	269, 669, 1069
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	200 x 40
Poids (kg)	106
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976392325