

BS-ROLLEN

bokwiel

draagvermogen 50 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 80 x 26 mm, naaf met wiellager, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag, bevestiging met plaat, lengte x breedte 104 x 80 mm



BS ROLLEN

Artikelnummer: 524818

BS-ROLLEN Niet-strepend transporttoestelwiel

Bokwiel

bokwiel

- draagvermogen 50 kg
- met massief rubber-banden
- Niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 80 x 26 mm
- naaf lengte x Ø 40 x 12 mm
- schroefgatafstand 76x56/84x64 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- naaf met wiellager
- velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 104 x 80 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	totale hoogte	105 mm
	roltype	naaflengte	40 mm
	bouwmodel	naafboorgat	12 mm
	draagvermogen	wielbreedte	26 mm

banden	massief rubber	uitlading	34 mm
wiel-ø	80 mm	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
materiaal velg	plaatstaal	lengte plaat	104 mm
wiellager	wiellager	breedte plaat	80 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	afstand schroefgat	76x56/84x64 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-ø	9 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak velg	verzinkt
materiaal behuizing	staal	oppervlak behuizing	verzinkt
draadvangkappen	nee	gewicht	0,5 kg

Gerelateerde Producten

524819



wiel, draagvermogen 50 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 80 x 26 mm, naaf met wiellager, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken