

BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 200 kg, diameter x breedte 100 x 40 mm, naaf lengte x Ø 40 x 20 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, Dubbele rem, velg van aluminium, bevestiging met plaat, lengte x breedte 100 x 85 mm



BS ROLLEN

Artikelnummer: 526626

BS-ROLLEN Zwaarlastwiel

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel

- draagvermogen 200 kg
- diameter x breedte 100 x 40 mm
- naaf lengte x Ø 40 x 20 mm
- met polyurethaan-banden
- geluiddempend
- naaf met kogellager
- schroefgatafstand 80x60 mm, schroefgat-Ø 10 mm
- Dubbele rem
- velg van aluminium
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 100 x 85 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen, uitlading 35 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	zwaarlastwielen	totale hoogte	150 mm
bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	40 mm

draagvermogen	200 kg	naafboorgat	20 mm
banden	polyurethaan	wielbreedte	40 mm
wiel-ø	100 mm	uitlading	35 mm
materiaal velg	aluminium	loopvlak eigenschap	geluiddempend
wiellager	kogellager	lengte plaat	100 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	breedte plaat	85 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	80x60 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	10 mm
materiaal behuizing	staal	oppervlak behuizing	verzinkt
zwenklager	Kogelbaan, twee rijen	gewicht	2,45 kg
rem	Dubbele rem		

Gerelateerde Producten

526628



wiel, draagvermogen 200 kg, diameter x breedte 100 x 40 mm, naaf lengte x Ø 40 x 20 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, velg van aluminium

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken