

KLW Lutz platenstelling

grondveld, hoogte x breedte x diepte 1750 x 1100 x 3000 mm, vaklast 450 kg, deelafstand 100 mm, met 7 vakken, met bodemplaat, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 527833



KLW Lutz Stelling voor grote platen

platenstelling





- grondveld
- hoogte x breedte x diepte 1750 x 1100 x 3000 mm
- vaklast 450 kg
- deelafstand 100 mm
- met 7 vakken
- opslag via licht lopende rol aan de kopzijde van de bodem
- met bodemplaat
- constructie van staal
- staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw
- inhoud levering: 5 frames, 7 stalen kuipen, 1 stalen buis en montage materiaal

Technische details

meubeltype	stelling	bodemplaat	ja
stellingtype	platenstelling	vaklast	450 kg
stellingveld	grondveld	materiaal	staal
hoogte	1750 mm	oppervlak standaard	kunststof coating

breedte	1100 mm	kleur standaard	gentiaanblauw // RAL5010
diepte	3000 mm	kleur uitvoering	gentiaanblauw // RAL5010
opslag	licht lopende rol aan kopzijde bodem	inhoud levering	5 frames, 7 stalen kuipen, 1 stalen buis, montage materiaal
vakken	7 stuks	gewicht	257,43 kg
deelafstand	100 mm		

Dit past ook bij ...

504734		werkplaatskruk, zitting hoogte 420 - 545 mm, zitting van PU-schuim in zwart, schotelvoet met opbergkastje voor gereedschap en kleine onderdelen voor stevig staan, frame van kunststof in zwart, frame met rollen
528761		Verrijdbare werkbank, hoogte x breedte x diepte 915 x 1090 x 600 mm, tafelblad van multiplex, draagvermogen 400 kg, 4-voetonderstel, uitrusting: 1 kast, 2 legborden, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating
530774		werkbok, van staal, draagvermogen 200 kg, hoogte x breedte 600 - 1000 x 970 mm, oplegvlak antislip en materiaalvriendelijk, breedte x diepte 970 x 115 mm, plaatsbesparend inklapbaar
891181		zuigheffer, horizontaal draagvermogen 30 kg, 1 zuigscha(a)l(en) met Ø 120 mm, romp van aluminium, inhoud levering set van 2 in de koffer