

## stumpf milieukast

geschikt voor aquatoxische stoffen,  
hoogte x breedte x diepte 1800 x  
1000 x 500 mm, dubbele  
vleugel deur, opening via  
beugelgreep, 4 niveaus met  
opvanglegborden, romp met slag-  
en krasvaste poedercoating in  
RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en  
krasvaste poedercoating in RAL7035  
lichtgrijs

Artikelnummer: 530578



stumpf®



## stumpf Milieukast

### voor de opslag van aquatoxische stoffen

milieukast

- geschikt voor aquatoxische stoffen
- voor opslag in de werkruimte
- niet beschermd tegen brand
- hoogte x breedte x diepte 1800 x 1000 x 500 mm
- constructie van staal, gelast
- dubbele vleugel deur, opening via beugelgreep
- goed afsluitbaar met cilinderslot, sluitmechanisme met 3 grendels
- 4 niveaus met opvanglegborden
- draagvermogen per niveau 100 kg
- D=25 mm vastelbaar





- opvangvolume opvangbak 22 l
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- TÜV getest
- voldoet aan de eisen van de Duitse verordening voor gevaarlijke stoffen §24, lid 1
- 5 jaar garantie




## Technische details

|                                  |                            |                         |  |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| meubeltype                       | kast                       | type deur               | dubbele vleugel deur   |
| opslagtype gevaarlijke stoffen   | kast                       | afsluitbaar             | ja   |
| type kast                        | milieukast                 | sluitfunctie            | sluitmechanisme met 3 grendels   |
| opslagplaats                     | in de werkruimte           | sluitsysteem            | cilinderslot   |
| geschikt voor gevaarlijke stoffe | aquatoxische stoffen       | greep                   | beugelgreep  |
| brandveiligheid                  | niet beschermd tegen brand | materiaal               | staal  |
| hoogte                           | 1800 mm                    | materiaal verwerking    | gelast   |
| breedte                          | 1000 mm                    | kleur romp              | lichtgrijs // RAL7035  |
| diepte                           | 500 mm                     | kleur voorkant          | lichtgrijs // RAL7035  |
| kast uitrusting                  | uittrekbare legborden      | oppervlak romp          | m. poedercoating   |
| legborden / schappen aantal      | 4 stuks                    | oppervlak front         | m. poedercoating   |
| legbord-/niveautype              | opvanglegborden            | oppervlak legbord       | verzinkt   |
| in hoogte verstelbaar legbord    | 25 mm                      | certificering           | TÜV getest   |
| opvangvolume opvangbak           | 22 l                       | certificering gefstoffv | voldoet aan de eisen van de Duitse verordening voor gevaarlijke stoffen §24, lid 1 |
| draagvermogen legbord            | 100 kg                     | garantie                | 5 jaar   |
| ventilatie kast                  | zonder ventilatie          | gewicht                 | 89 kg  |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 530611 |  | opvanglegborden voor milieukast, voor kast breedte x diepte 1000 x 500 mm, voor een vaklast van 100 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 530617 |  | afdekking van geperforeerd plaatstaal voor opvanglegborden, breedte 1000 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag                            |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 200237 |  | oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel  |
| 200803 |  | stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 221116 |  | beschermhandschoenen, van nitril in groen, gevoerd en geprofileerd, afmeting 8   |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 221369 |  | beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, gekleurd, met UV-filter, uitrusting: zachte hangeruiteinden  |
| 504444 |  | noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm  |
| 508470 |  | EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm |
| 525732 |  | gevaarsymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm  |
| 525760 |  | gevaarsymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm  |
| 526779 |  | plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage  |