

Bauer klapbodemcontainer

hoogte x lengte x breedte 715 x 1200 x 1040 mm, inhoud 0,5 m³, met hijsogen, vorkslaffen, staalconstructie, gelakt in RAL 5012 lichtblauw

Artikelnummer: 906835



Bauer Bodemklepcontainer

plaatsbesparend in elkaar stapelbaar

klapbodemcontainer


- hoogte x lengte x breedte 715 x 1200 x 1040 mm
- inhoud 0,5 m³
- draagvermogen 1000 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 94 x 180 mm
- inrijbeugelafstand 600 mm
- onderrijdhoogte 100 mm
- met hijsogen, vorkslaffen
- legbord in-/uitklapbaar
- klappable bodem met trekkoord ontgrendelbaar, zelfsluitend bij neerzetten
- Plaatsbesparend stapelbaar
- bak met inhaakbeugels voor heftruck en kraan
- met beveiliging tegen wegglijden
- onderbouw voeten
- staalconstructie
- gelakt in RAL 5012 lichtblauw

- gewicht 126 kg

Technische details

baktype	klapbodemcontainer	inrijdbreedte	600 mm
inhoud	0,5 m ³	afstand vorkkokers	600 mm
hoogte	715 mm	draagvermogen	1000 kg
lengte	1200 mm	draaginstallatie	hijsgogen, vorkslaffen
breedte	1040 mm	bak uitrusting	inhaakbeugel
materiaal	staal	veiligheidsuitrusting bak	wegglidbeveiliging
euronorm	nee	stapelbaar	ja
vloerconstructie	in-/uitklapbaar	nestbaar	ja
vloer functie	klapbare bodem met trekkoord ontgrendelbaar, zelfsluitend bij neerzetten	plafond	nee
stabiliteit/versteving/schoren	omgeslagen randversteving rondom	geschikt voor levensmiddelen	nee
onderrijdbaar	ja	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
onderbouw	voeten	oppervlak	gelakt
onderrijdhoogte	100 mm	kleur	blauw // RAL 5012
hoogte vorkslaffen	94 mm	kleur uitvoering	blauw // RAL 5012
breedte vorkslaffen	180 mm	gewicht	126 kg

Gerelateerde Producten

518144		wielenset, voor kiepbak, draagvermogen 1350 kg
--------	---	--

Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs