

## KFM

Erweiterte LED Mehrzweck-Lupenleuchte

LUXO



KFM verfügt über eine robuste Ganzmetall-Konstruktion im eleganten Design, einem flexiblen Arm und einer hervorragende Lichtleistung. Sie eignet sich für alle industriellen Zwecke, für die Arbeit in Schönheitssalons, Kliniken und Laboratorien und als Werkzeug für Menschen mit Sehstörungen.

Für eine einfachere Positionierung ist ein Griff als Zubehör erhältlich.

### Exzellente Optik

Die Glaslinse mit einem Durchmesser von 127mm ist von höchster Qualität für ein bestmögliches Seherlebnis. In Kombination mit der leistungsfähigen LED-Lichtquelle, machen die KFM zu einer der besten Mehrzweck-Lupenleuchten auf dem heutigen Markt. Die Qualität und die exakte Positionierung der LEDs ermöglicht eine nahezu schattenfreie Vergrößerung und ausgezeichnete Farbwiedergabe.

### Maximale Flexibilität und Präzision

Die hohe Flexibilität zwischen dem Leuchtenkopf und dem Arm gestattet eine einfache und präzise Positionierung. Der parallele Dreifach-Schwenkarm bietet eine maximale vertikale und horizontale Bewegung und verbleibt immer in der ausgerichteten Position.

Die Standardausführung wird mit einer 3 oder 5 Dioptrien Glaslinse geliefert. Ein Stoffbezug schützt das Objektiv vor Staub und verhindert, dass die Leuchte durch versehentliches Einschalten zum Brennglas wird. Farben: Weiß oder hellgrau.

### LED: Leuchtmittel der Zukunft

KFM ist mit zwei halbrunden LED-Modulen ausgestattet. Die Module sind dimmbar und schalten sich automatisch nach 4 oder 9 Stunden ab, um Energie zu sparen. Leuchtdioden haben eine unglaublich lange Lebensdauer. Die Dioden der KFM haben eine Lebenserwartung von 50.000 Stunden. Das bedeutet 25 Jahre oder mehr beim Einsatz in einer normalen Büroumgebung. Voraussichtlich müssen Sie niemals die Lichtquelle tauschen!

# KFM



hellgrau oder weiß



KFM LED ESD



---

## TECHNISCHE BESCHREIBUNG

---

---

### LEUCHTMITTEL

---

Wird mit zwei halbrunden LED-Modulen geliefert.

Die korrelierte Farbtemperatur (CCT) beträgt 4000K. Farbwiedergabeindex (CRI) ist 80. Die LED-Module sind von 1-100% dimmbar.

---

### GEHÄUSEMATERIAL & -FARBE

---

Stahl-Arm, Abdeckung aus Aluminium. Farben: Weiß oder hellgrau.

---

### MONTAGE

---

Standard mit einer Tischklemme (AH-Klemme). Andere Tischklemmen, integrierte Tischhalterungen und Rollstativ sind auf Anfrage erhältlich.

---

### OPTIK

---

Standard mit 3 oder 5 Dioptrien Kronglas-Linse. (Die 5 Dioptrien Glaslinse ist ab Q4 2013 bereit zur Lieferung). Zur weiteren Vergrößerung kann eine sekundäre Linse mit 4D, 6D oder 10D an der Lupenleuchte befestigt werden.

---

### STROMVERSORGUNG

---

Lieferung mit 2m Leitung und Stecker.

---

### LEUCHTENARM: TECHNOLOGIE & BEWEGUNG

---

Paralleler Dreifach-Schwenkarm. Die Armlänge beträgt 105 cm.

---

### TIMER

---

KFM ist dimmbar und kann so eingestellt werden, dass sie sich automatisch nach 4 oder 9 Stunden ausschaltet, um Energie zu sparen.

---

### GRIFF

---


Für eine einfachere Positionierung ist ein Griff als Zubehör erhältlich. Farben: Weiß, grau oder schwarz.

# KFM


---

## MASSZEICHNUNG

---




### KFM LED



### KFM LED (USA)

KFM

## ENERGY LABEL



KFM

---

GALERIE

---



KFM LED



KFM LED



KFM LED



KFM LED