

PE-Auffangwanne classic-line

für 1 x 200-Liter-Fass + Kleingebinde,
Auffangvolumen 240 l, Höhe x Breite
x Tiefe 500 x 760 x 910 mm,
Ausgestattet mit Gitterrost aus Stahl
mit korrosionsschützender
Zinkbeschichtung, Einfahrtaschen

Artikelnummer: 235732



5 YEARS
WARRANTY

Made in
Germany

PE-Auffangwanne

- Zur Lagerung unter Dach
- geeignet für wassergefährdende und aggressive Stoffe
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- für 1 x 200-Liter-Fass + Kleingebinde
- Auffangvolumen 240 l
- Höhe x Breite x Tiefe 500 x 760 x 910 mm
- Traglast 400 kg
- Aus Polyethylen in blau
- Ausgestattet mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Einfahrtaschen
- 2-seitig einfahrbar
- 5 Jahre Garantie



Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Material	Polyethylen
Auffangwannentyp	PE-Auffangwanne	Farbe	blau
Lagerort	unter Dach	Auffangwanne Ausstattung	Gitterrost

Auffangvolumen	240 l	Material Gitterrost	Stahl
Kapazität	1 x 200-Liter-Fass + Kleingebinde	Oberfläche Gitterrost	verzinkt
Gefahrstoffeingung	wassergefährdende und aggressive Stoffe	Einfahrmöglichkeit	2-seitig
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	Unterbau	Einfahrtaschen
Höhe	500 mm	unterfahrbar	ja
Breite	760 mm	Garantie	5 Jahre
Tiefe	910 mm	Gewicht	27 kg
Traglast	400 kg		

Zubehör

235631		Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm
--------	---	---

Dazu passt auch ...

235631		Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm
235787		Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit
235788		Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit
503884		Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen