

Carro

VARIOfit

Aplicación:

Permite un transporte más eficiente de mercancías

Modelo:

- Construcción robusta de acero soldado
- Adecuado para europalets o cajas Euro
- Incl. esquinas de apilado y argollas de fijación
- Carrito para palés, lacado en RAL 5010 azul genciana
- Protección de superficies permanente
- Resistente a arañazos y golpes
- Ruedas de goma maciza sobre llantas de aluminio fundido con rodamientos de bolas de ranura profunda de precisión
- Protector de pies
- Dos ruedas fijas y dos ruedas giratorias EasySTOP



N.º ref.	50259513
Marca	VARIOFIT
Número de pieza del fabricante	SW-870,020
Capacidad de transporte de carga	500 kg
Longitud	1270 mm
Anchura	1070 mm
Altura	350 mm
Longitud de la superficie de carga	1210 mm
Anchura de la superficie de carga	1010 mm
Material	Acero
Color	Azul genciana RAL 5010
Superficie	Lacado
Número de ruedas giratorias	2 Uds
Número de ruedas fijas	2 Uds
Con bloqueo de rueda	Sí
Apto para ESD	No
Diámetro de la rueda	200 mm
Peso bruto	32,500 kg

EAN

4035694008847

