

## Rhewa

### Tischwaage

800 832A/030 ungeeicht

Eichfähig, Plattform aus Edelstahl,  
Breite x Tiefe 350 x 280 mm,  
Wägebereich von 0,1 bis 30 kg,  
Ablesbarkeit in 5 / 10 g Schritten

Artikelnummer: 101404



## Rhewa Tischwaage 800 832A/030 ungeeicht

### für eichpflichtige Wägungen

Rhewa Tischwaage 800 832A/030 ungeeicht




- Eichfähig
- Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 350 x 280 mm
- Wägebereich von 0,1 bis 30 kg
- Ablesbarkeit in 5 / 10 g Schritten
- Mit den Funktionen Justieren (CAL), Rezeptur, Stückzahlen, Trieren
- Ausgestattet mit LC-Display, Datenschnittstelle für Drucker oder PC
- Schutzart IP67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen
- Spannungsversorgung über Netzteil 230V/50 Hz
- Zum Aufstellen auf dem Tisch

## Technische Details






Waagentyp	Tischwaage	Breite	500 mm
eichfähig	ja	Tiefe	400 mm
Material Plattform	Edelstahl	Stückzählfunktion	ja
Plattformbreite	350 mm	Trieren	ja

Plattformtiefe	280 mm	Aufstellung/Montage	Tisch
Wägebereich	0,1-30 kg	Farbe Ausführung	Edelstahl
Ablesbarkeit	5-10 g	WEEE- Registrierungsnummer	DE12995516
Waage Funktionen	Justieren (CAL), Rezeptur, Stückzahlen, Tarieren	WEEE-Geräteart	Kleingerät KAT 5
IP Schutzart	67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen	Marke laut EAR-Register	Rhewa
Spannungsversorgung	Netzteil 230V/50 Hz	Gewicht	16 kg
Waage Ausstattung	LC-Display, Datenschnittstelle für Drucker oder PC		

## Zubehör

101408		Eichung für Tischwaage, für Wägebereich bis 30 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
185129		Schnittstellenkabel für Anzeigegerät für Tischwaage, Kabel 2,4 m lang
185131		Alternatives Anzeigegerät für Tischwaage, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

## Dazu passt auch ...

146385		Transportroller, Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Ladehöhe 160 mm, Plattform aus Kunststoff, mit Abrollrand, Konstruktion aus Polyethylen in schwarz, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Mit Polypropylen-Bereifung
202873		Sackkarre, Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
210870		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 500 kg, Plattform Länge x Breite 1150 x 530 mm, Einfachscherer aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz