

LogiLink.

## Ampoule LED PARATHOM® PAR16 DIM, culot: GU10 - gradable

Ampoules LED réfléchissantes professionnelles comme alternative aux ampoules halogènes tension secteur

- **classe d'efficacité énergétique:** F / G • **durée de vie:** jusqu'à 25.000 heures
- **forme:** forme de réflecteur
- **modèle:** --- • **retardement:** aucun (<1 sec.) - lumière s'allume dès l'enclenchement • **gradable:** oui • **tension:** 220-240 V
- **angle d'éclairage:** 36 degrés
- **teneur en mercure:** 0,0 mg
- insensible aux chocs
- ne contient ni rayons UV ni infrarouge dans le faisceau lumineux
- puissance thermique plus faible comparée au produit de référence standard
- fonctionnement sans faute même sous de basses températures

**Exemples d'utilisation:** - éclairage spot pour l'accentuation

- vitrines panneau d'affichage
- commerce de détails et salles d'exposition
- éclairage spot d'objets sensibles à la chaleur tel que les aliments, plantes etc.
- utiliser à l'extérieur seulement dans des luminaires adaptés
- source de lumière dirigée
- industrie hôtelière
- boutiques



Wi-Fi Smart LED-Lampe, Socket: E14



Visuel de référence: présente le produit en utilisation



Puissance	Rechange pour	Flux lumineux	Reproduction des couleurs	Couleur de lumière	Consommation	DPE	Diamètre	Longueur	Numéro de fabricant	Code
4 Watt	40 Watt	330 lm	80 Ra	3.000 - 6.500 K	4,00 kWh / 1.000h	F	37 mm	112 mm	SH0119	11117721