

Cascoo roulette fixe



force 250 kg, diamètre x largeur 100 x 40 mm, longueur moyeu 47 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec Double roulement à billes, jante en aluminium, fixation avec panneau



Numéro d'article: 243639

roulette fixe

- force 250 kg
- diamètre x largeur 100 x 40 mm
- longueur moyeu 47 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec Double roulement à billes
- espacement des trous des vis 80/75x60/55/48 mm
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé
- fixation avec panneau

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	matériau de boîtier	acier
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	frein	sans
modèle	roulette fixe	pare-fils	non
charge	250 kg	Longueur de moyeu	47 mm
pneumatique	polyuréthane	largeur de roue	40 mm

Diamètre de roue	100 mm	distance trou de vis	80/75x60/55/48 mm
matériau de jante	aluminium	surface de boîtier	galvanisé
roulement	Double roulement à billes	Poids	1,07 kg
élément de fixation	panneau		