


ZARGES

combiné échelle-escabeau polyvalent

Combimaster Plus X

2 x 12 échelons profilés
antidérapants, longueur de lisse 3,54
- 6,06 m, en aluminium

Numéro d'article: 525156



ZARGES Combiné échelle-escabeau polyvalent Combimaster Plus X

combiné échelle-escabeau polyvalent

- accès double face
- 2 x 12 échelons profilés antidérapants
- pour une hauteur de travail comme échelle d'appui jusqu'à env. 6,8 m
- longueur de lisse 3,54 - 6,06 m
- connexion échelons/lisse serti
- application sûre grâce à protection contre l'écartement
- pieds d'échelle amovibles en extrémité de lisse
- en aluminium
- poids 15,3 kg








- selon DIN EN 131
- 10 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	escabeau	connexion d'échelons/de longeron	serti
type d'échelle	combiné échelle-escabeau polyvalent	soubassement	pieds d'échelle amovibles
matériau	aluminium	exécution échelle	à deux parties
utilisation	double face	équipement de sécurité échelle	protection contre l'écartement
longueur de longeron	3,54-6,06 m	protection contre l'écartement	oui
hauteur de travail comme échelle	6,8 m	étrier de sécurité	non
Hauteur d'escabeau	3,33 m	Pour escalier	non
nombre d'échelons	2 x 12	norme	DIN EN 131
type de marche/d'échelon	échelons profilés antidérapants	garantie	10 années
rabattable	oui	Poids	15,3 kg
roulant	non		

Cela s'adapte aussi ...

149286		plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm
204801		bac à déchets, capacité 20 l, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x Ø 360 x 295 mm, couvercle en acier, non inflammable
520203		boîte à outils / de matériaux, équipement : kit de 4 bacs, en plastique en noir/jaune
526758		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2370 x 335 mm, charge max. par tablette 150 kg, 2 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-tissé/PE