

Feuille de données du produit

Article N°: 2417B Servante avec plateaux en tôle d'acier



Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, assemblé selon le principe des "inserts fetra". 3 plateaux en tôle d'acier soudé de niveau dans l'armature. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes. Charge maximum plateau du haut: 200 kg.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	600
Longueur de surface utile (mm)	700
Largeur de surface utile (mm)	700
Hauteur plateaux (mm)	270, 900
Charge par plateau (kg)	200
Longueur totale (mm)	837
Largeur totale (mm)	709
Hauteur totale (mm)	900
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	200 x 40
Poids (kg)	60
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976396491