

## Información sobre productos

# 95 32 315 A

## Cortacables

(tipo carraca)

Para cables con cobertura de acero (cable SWA).



- Corta cables cubiertos de acero de hasta  $\varnothing$  45 mm / 380 mm<sup>2</sup> (p. ej. 4 x 95 mm<sup>2</sup>) utilizando una o dos manos
- Manejo sencillo por su reducido peso (800 g) y el diseño compacto (315 mm de longitud) – también puede utilizarse en espacios reducidos
- Cuchillas de corte afiladas con gran precisión y filos de corte templados adicionalmente por inducción. Cortan limpiamente sin deformaciones ni aplastamientos
- Accionamiento innovador de corona dentada de tres pasos con elevada multiplicación
- Con soporte para apoyar al cortar
- No apto para cortar cables con núcleo de acero ACSR ni cables de acero!
- Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas

### Información general

Núm. de artículo	95 32 315 A
EAN	4003773078562
Alicate	negro, lacado
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	800 g
Dimensiones	315 x 140 x 30 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

### Características técnicas

Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	380 mm <sup>2</sup>
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	$\varnothing$ 45 mm
MCM	750

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Filo de corte fresado con precisión y templado por inducción