

antisliplaag CleanGrip

van PET in geel/zwart, antislip, band
lengte x breedte 25 m x 50 mm, met
antislip-eigenschappen R11 DIN
51130

Artikelnummer: 224836



Antisliplaag CleanGrip

Slipvastheid en optimale reinigbaarheid in één

antisliplaag





- geschikt voor binnen
- van PET in geel/zwart, antislip
- met microporel-oppervlak
- band lengte x breedte 25 m x 50 mm
- materiaaldikte 0,4 mm
- temperatuurbestendig van -25 °C tot +80 °C
- weerbestendig en bedrukbaar
- met antislip-eigenschappen R11 DIN 51130

Technische details

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| afbakening en verkeer | veiligheidsuitrusting | kleur | geel/zwart |
| markeringstype | antisliplaag | dikte | 0,4 mm |
| plaats van toepassing | binnen | antislip | ja |
| bandlengte | 25 m | met antislip-eigenschappen | R11 DIN 51130 |
| bandbreedte | 50 mm | markering functie | weerbestendig en bedrukbaar |
| materiaal | PET | temperatuurbestendigheid | -25 °C tot +80 °C |

| | | |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| oppervlak vloerbedekking | met microparels | gewicht 0,9 kg |
| type oppervlakte | antislip | |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 221212 |  | werkhelm, voor 510 - 610 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in wit |
| 221266 |  | werkhandschoen, van jersey/geitenleer in blauw, handrug van jersey van katoen, ademend en naadloos, afmeting 9 |
| 227890 |  | veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 43, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht |
| 227908 |  | unisex-werkbroek, maat M, model comfortabel en wijd |