

bac de dégraissage modulaire

bio-x A25

contenance 25 l, surface de travail H x l x P 285 x 440 x 300 mm, force 50 kg, à poser sur une table

Numéro d'article: 236284



bac de dégraissage modulaire

- Rehausse de table de nettoyage
- pour dégraissage biologique et sans solvants de pièces
- contenance 25 l
- surface de travail H x l x P 285 x 440 x 300 mm
- table hauteur x largeur x profondeur 405 x 520 x 560 mm
- force 50 kg
- en polyéthylène
- table équipée de élément filtrant et concentré de produit nettoyant
- à poser sur une table
- chauffant jusqu'à 41°C
- alimentation électrique 230 V
- 10 années de garantie

type de stockage de produits dan	bac de dégraissage	profondeur	560 mm
type de nettoyage	bac de dégraissage modulaire	charge	50 kg
type de table	Accessoires	contenance	25 l
convient pour (application)	dégraissage biologique et sans solvants de pièces	exécution table	à poser sur une table
matériau	polyéthylène	équipement table	élément filtrant et concentré de produit nettoyant
couleur	gris/bleu	alimentation	230 V
hauteur de la surface de travail	285 mm	fonction bac de dégraissage	chauffant jusqu'à 41°C
largeur surface de travail	440 mm	roulant	non
profondeur de surface de travail	300 mm	garantie	10 années
hauteur	405 mm	Poids	27,16 kg
largeur	520 mm		