

## Hanselifter Mobiële elektrische schaarheftafel



draagvermogen 500 kg, platform  
lengte x breedte 1020 x 520 mm,  
enkelvoudige schaar van staal met  
slag- en krasvaste poedercoating in  
zwart

Artikelnummer: 520991



## Hanselifter Schaarheftafel

**draagvermogen 500 kg**

Mobiële elektrische schaarheftafel

- draagvermogen 500 kg
- platform lengte x breedte 1020 x 520 mm
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw
- hefuitvoering elektrisch
- hefsnelheid met last 65 mm/s, zonder last 94 mm/s
- enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
- torsiestijve staalconstructie
- met netadapter 230V/50 Hz, ook op accu mogelijk
- met geïntegreerde oplader
- met duwbeugel
- 2 zwenk- en 2 bokwielen met polyurethaan-banden
- lengte x breedte 1300 x 520 mm

- gewicht 157 kg

## Technische details

hijswerktuig	hefwagen	onderbouw	2 zwenk- en 2 bokwielen
heftafeltype	Mobiele schaarheftafel	materiaal rollen	polyurethaan
draagvermogen	500 kg	wiel-ø	125 mm
lengte platform	1020 mm	lengte	1300 mm
breedte platform	520 mm	breedte	520 mm
hefhoogte (min.)	440 mm	wiegfunctie	nee
hefhoogte (max.)	1025 mm	spanningsverzorging	netadapter 230V/50 Hz, ook op accu mogelijk
	970 mm	oppervlak platform	m. poedercoating
hefsnelheid met last	65 mm/s	kleur platform	blauw // RAL 5012
hefsnelheid zonder last	94 mm/s	oppervlak schaar	m. poedercoating
scharen uitvoering	enkelvoudige schaar	kleur schaar	zwart
bediening heffing	elektrisch	WEEE-registratienummer	DE44935883
bediening wielonderstel	handmatig	WEEE-apparaatsort	groot apparaat cat. 4
greep	duwbeugel	merk volgens EAR-registers	Hanselifter
materiaal	staal	gewicht	157 kg
materiaal platform	staal		

## Dit past ook bij ...

147738		PE-pallettopzetbak, voor kleinemballage, opvangvolume 20 l, hoogte x breedte x diepte 170 x 600 x 400 mm
521526		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 50-kern, afroller van metaal in rood
526741		magazijnstelling - complete stelling (basisveld en 2 aanbouwvelden), hoogte x breedte x diepte 2000 x 3068 x 436 mm, vaklast 150 kg, 3 stellingvelden met elk 4 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag