

## hofs Längstraversen (Paar) für Palettenregal GRAVIS

Höhe x Breite x Tiefe 80 x 1825 x 50 mm, der Boden wird Die Längstraversen werden mit Dreihakenklauen und Aushebesicherung in den Ständerrahmen eingehangen



Artikelnummer: 242249


















### Längstraversen (Paar) für Palettenregal




- Höhe x Breite x Tiefe 80 x 1825 x 50 mm
- der Boden wird Die Längstraversen werden mit Dreihakenklauen und Aushebesicherung in den Ständerrahmen eingehangen
- Für Ihre Sicherheit: Zusätzliche Fachebenen können jederzeit nachträglich eingesetzt werden. Hierbei darf die zulässige Feldlast nicht überschritten werden

### Technische Details

Möbeltyp	Regal	Böden / Ebenen Montage	eingehängt
Regaltyp	Selbstbauregal	Höhe	80 mm
Bauteil	Längstraversen (Paar)	Breite	1825 mm
für Regaltyp	Palettenregal	Tiefe	50 mm
geeignet für (Anwendung)	Paletteneinlagerung	Farbe Boden	reinorange // RAL2004
Böden- / Ebenentyp	Traversen	Gewicht	18,91248 kg

### Zubehör

242224		Durchschubsicherung, Breite 1825 mm, Überstand 50 mm, aus Stahl in RAL2004 Reinorange
242228		Gitterrostboden für Palettenregal, Bestehend aus 2 Segmenten, Breite x Tiefe 1825 x 1100 mm, Für eine Fachlast von 1800 kg, der Boden wird bündig auf die Auflagenträger gelegt, Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstab 35 x 1,5 mm
242229		Gitterrostboden für Palettenregal, Bestehend aus 2 Segmenten, Breite x Tiefe 1825 x 750 mm, Für eine Fachlast von 2600 kg, der Boden wird bündig auf die Auflagenträger gelegt, Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstab 35 x 1,5 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
242230		Gitterrostboden für Palettenregal, Bestehend aus 2 Segmenten, Breite x Tiefe 1825 x 900 mm, Für eine Fachlast von 2100 kg, der Boden wird bündig auf die Auflagenträger gelegt, Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstab 35 x 1,5 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
242235		Gitterrückwand für Palettenregal, Höhe x Breite 1000 x 1825 mm, Für Regalbreite 1825 mm, Maschenweite 50 x 50 mm
242238		Gitterrückwand für Palettenregal, Höhe x Breite 1500 x 1825 mm, Für Regalbreite 1825 mm, Maschenweite 50 x 50 mm
242240		Distanzhalter für Gitterrückwand für Palettenregal, Länge 150 mm
242241		Stahlpaneele für Palettenregal, Bestehend aus 6 Segmenten, Höhe x Breite x Tiefe 40 x 1825 x 1100 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
242242		Stahlpaneele für Palettenregal, Bestehend aus 6 Segmenten, Höhe x Breite x Tiefe 40 x 1825 x 750 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
242243		Stahlpaneele für Palettenregal, Bestehend aus 6 Segmenten, Höhe x Breite x Tiefe 40 x 1825 x 900 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
242252		Spanplatte für Palettenregal, Breite x Tiefe 1825 x 1100 mm, Stärke 38 mm, Für eine Fachlast von 600 kg, der Boden wird bündig auf die Auflagenträger gelegt, Ausgestattet mit 4 Zentrierwinkeln, Aus Holz
242253		Spanplatte für Palettenregal, Breite x Tiefe 1825 x 750 mm, Stärke 38 mm, Für eine Fachlast von 725 kg, der Boden wird bündig auf die Auflagenträger gelegt, Ausgestattet mit 4 Zentrierwinkeln, Aus Holz
242254		Spanplatte für Palettenregal, Breite x Tiefe 1825 x 900 mm, Stärke 38 mm, Für eine Fachlast von 550 kg, der Boden wird bündig auf die Auflagenträger gelegt, Ausgestattet mit 4 Zentrierwinkeln, Aus Holz
242259		Ständerrahmen für Palettenregal, Höhe x Tiefe 2100 x 1100 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
242260		Ständerrahmen für Palettenregal, Höhe x Tiefe 2100 x 750 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
242261		Ständerrahmen für Palettenregal, Höhe x Tiefe 2100 x 900 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
242262		Ständerrahmen für Palettenregal, Höhe x Tiefe 2730 x 1100 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

242263		Ständerrahmen für Palettenregal, Höhe x Tiefe 2730 x 750 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
242264		Ständerrahmen für Palettenregal, Höhe x Tiefe 2730 x 900 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
242265		Ständerrahmen für Palettenregal, Höhe x Tiefe 3360 x 1100 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Dazu passt auch ...

146371		Magnetische Etikettentasche, Höhe x Breite 88 x 163 mm, Rückseite magnetisch, aus Polypropylen in blau
148636		Hygienepalette, Höhe x Länge x Breite 155 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in grau
210867		Hydraulik-Stapler, Traglast 1000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 40 x 150 mm, Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 70 x 80 mm, Hubhöhe 1500 mm / abgesenkte Höhe 90 mm, einfacher Mast
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm