

PAVOY

Schubladenschrank

Basis

Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 500 mm, 21 Schublade(n), Verschießbar mit Zylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 401420



PAVOY Schubladenschrank Basis

mit Einfachauszug

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- mit Griffleiste
- 21 Schublade(n)
- Traglast je Schublade 15 kg
- Schubladen auf Gleitführung, Auszug 80 %
- Mit Auszugssperre
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035




Lichtgrau

- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie


Technische Details



Möbeltyp	Schrank	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Schranktyp	Schubladenschrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Material	Stahlblech	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Höhe	900 mm	Auszugssperre	ja
Breite	1500 mm	abschließbar	ja
Tiefe	500 mm	Schließsystem	Zylinderschloss
Schrank Ausstattung	Schubladen	Mitteltrennwand	nein
Schubladen Anzahl	21 Stück	Griff	Griffleiste
Fronthöhe 100 mm	18 Stück	fahrbar	nein
Fronthöhe 200 mm	3 Stück	Ausstattung detailliert	18x100, 3x200
Schubladentraglast	15 kg	Zertifizierung	GS // TÜV
Auszugsführung Schublade	auf Gleitführung	Garantie	10 Jahre
Auszug Schublade	80 %	Gewicht	128 kg
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035		

Zubehör

100226		Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 2 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe 100 mm, Typ 1
100227		Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 2 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 200 mm, Höhe 200 mm, Typ 1
100228		Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 4 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe 100 mm, Typ 1
100229		Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 4 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 200 mm, Höhe 200 mm, Typ 1
100230		Schlitztrennwand-Set, 2 x Schlitzwand + 6 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe 100 mm, Typ 1
100232		Schlitztrennwand-Set, 2 x Schlitzwand + 6 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 200 mm, Höhe 200 mm, Typ 1
527857		Beschriftungsleiste für Schubladenschrank, Zum Aufstecken

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
--------	---	---

194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau