

Großbehälter

Höhe x Länge x Breite 790 x 630 x 1030 mm, Inhalt 276 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, mit Verstärkungsrippen, Boden geschlossen, 4 Lenkrollen



Artikelnummer: 510583

Großbehälter

Großbehälter

- Höhe x Länge x Breite 790 x 630 x 1030 mm
- Inhalt 276 l
- Traglast 250 kg
- Rad Ø 100 mm
- Aus Polyethylen in grau
- Wände geschlossen, mit Verstärkungsrippen
- Boden geschlossen
- 4 Lenkrollen
- Bereifung Vollgummi
- Mit Hubgeräten transportierbar
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C

Technische Details

Behältertyp	Großbehälter	stapelbar	ja
Euronorm	nein	faltbar	nein
Inhalt	276 l	unterfahrbar	ja
Höhe	790 mm	Unterbau	4 Lenkrollen
Länge	630 mm	Durchmesser Rad	100 mm
Breite	1030 mm	Bereifung	Vollgummi
Material	Polyethylen	Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +60 °C

Stabilität / Aussteifung / Verst	Verstärkungsrippen	Lebensmittelgeeignet	ja
recyclebar	ja	Gefahrstoffeignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Wandkonstruktion	geschlossen	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Wand Ausstattung	Verstärkungsrippen	Farbe	grau
Bodenkonstruktion	geschlossen	Mindestmenge	1
Behälter Funktion	Mit Hubgeräten transportierbar	Gewicht	18 kg
Traglast	250 kg		

Zubehör

510594		Stülpdeckel, Aus Polyethylen, Für Großbehälter mit 276 l Inhalt, Breite x Tiefe 1030 x 630 mm, in grau
--------	---	--

Dazu passt auch ...

240194		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen einfach mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 100 x 82 mm
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium