



# HID-PrimaVision Mini CDM

## HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V

Miniatuur elektronisch HID-VSA voor CDM-lampen: verleg de grenzen van creativiteit en innovatie in armatuurontwerp.


### Product gegevens

Algemene informatie	
Aantal lampen	1 stuk/eenheid
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)	0,25 mA
Duur aanloopstroom	0,40 ms
Aanloopstroom (max.)	15 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	24
Bedrading	
Kabellengte van apparaat tot lamp	2 m
Connectortype	Insert
Temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 50 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	85 °C
T-behuizing maximaal (max.)	85 °C

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Behuizing	Standard
Goedkeuring en toepassing	
Keurmerken	F-markering CE-markering ENEC-certificaat CB-certificaat
Productgegevens	
Full EOC	872790077128200
Productnaam voor bestelling	HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V
Bestelcode	77128200
Lokale code	PVM020SCDMPGJ5
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	913700656766
Volledige productnaam	HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V
EAN/UPC - Case	8727900771282

## HID-PrimaVision Mini CDM

### Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V	4,2 mm	30,0 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

