

BS-ROLLEN roulette fixe

BS ROLLEN

force 160 kg, diamètre x largeur 260 x 85 mm, bandage polyuréthane coloris bleu, surface de roulement rainuré, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en tôle d'acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris aluminium-argenté, fixation avec panneau, longueur x largeur 230 x 125 mm



Numéro d'article: 139497

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette fixe

roulette fixe

- force 160 kg
- diamètre x largeur 260 x 85 mm
- bandage polyuréthane coloris bleu, surface de roulement rainuré
- silencieuses
- moyeu avec roulement à rouleaux
- espacement des trous des vis 140x140 mm, Ø trou des vis 15 mm
- jante en tôle d'acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris aluminium-argenté
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec panneau, longueur x largeur 230 x 125 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	largeur de roue	85 mm
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	portée	70 mm
modèle	roulette fixe	surface de roulement	rainuré

charge	160 kg	propriété surface de roulement	silencieuses
pneumatique	polyuréthane	type de profilé	barrette profilée
Ø de roue	260 mm	longueur de plaque	230 mm
matériau de jante	tôle d'acier	largeur de plaque	125 mm
roulement	roulement à rouleaux	distance trou de vis	140x140 mm
élément de fixation	panneau	Ø de trou de vis	15 mm
conducteur d'électricité	non	surface de jante	finition peinture époxy
matériau de boîtier	acier	surface de boîtier	galvanisé, chromaté
frein	sans	couleur de la jante	aluminium-argenté
pare-fils	non	couleur des pneumatiques	bleu
hauteur totale	295 mm	Poids	3,95 kg

Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés