

Cemo armoire de charge lithium- ion Premium Plus

modèle AT, DE, FR, NL, IT, chambre ardente testée de type 60, hauteur x largeur x profondeur 520 x 800 x 620 mm, double porte battante, corps avec laquage en type RAL7035 gris clair, face avant avec laquage en comme RAL2004 orangé pur



Numéro d'article: 227804



Cemo Armoire de charge lithium-ion Premium Plus pour la recharge sûre des batteries lithium-ionExécution DE

armoire de charge lithium-ion



- modèle AT, DE, FR, NL, IT
- pour stockage dans l'atelier de travail
- chambre ardente testée de type 60
- hauteur x largeur x profondeur 520 x 800 x 620 mm
- hauteur x largeur x profondeur intérieures 450 x 730 x 530 mm
- structure en acier
- double porte battante
- verrouillage commun des portes
- avec dissipation de chaleur lors de la charge, interruption du courant de charge à l'ouverture de la porte et arrêt de la charge en cas de panne
- ventilation et purge avec ventilation technique
- corps avec laquage en type RAL7035 gris clair
- face avant avec laquage en comme RAL2004 orangé pur








Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------|--|
| type de meuble | armoire | équipement de sécurité armoire | dissipation de chaleur lors de la charge, interruption du courant de charge à l'ouverture de la porte et arrêt de la charge en c |
| type de stockage de produits dan | armoire | coupe-feu | chambre ardente testée de type 60 |
| type d'armoire | armoire de charge de batterie | ventilation et purge armoire | technique |
| Variante nationale | modèle AT, DE, FR, NL, IT | matériau | acier |
| lieu de stockage | dans l'atelier de travail | couleur du corps | type RAL7035 gris clair |
| hauteur | 520 mm | couleur de la face avant | comme RAL2004 orangé pur |
| hauteur intérieure | 450 mm | surface de corps | laqué |
| largeur | 800 mm | surface de face avant | laqué |
| largeur intérieure | 730 mm | verrouillable | oui |
| profondeur | 620 mm | fonction de fermeture | verrouillage commun des portes |
| profondeur intérieure | 530 mm | type de porte | double porte battante |
| équipement armoire | détecteur de fumée, réglette multiprise, contacteur de porte, accès distant | Poids | 106 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 227805 |  | Passage de câble, pour armoire de charge lithium-ion |
| 229969 |  | kit de pieds de gerbage pour armoire de charge lithium-ion |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 200237 |  | station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir |
| 221309 |  | gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique |
| 504444 |  | sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm |
| 508470 |  | panneau de signalisation de premiers secours, affiche de la Fédération allemande des caisses de prévoyance industrielles (information Assurance accidents légale allemande 204), instructions premiers secours, panneau d'information, en plastique, surface Standard, hauteur x largeur 560 x 400 mm |
| 525732 |  | symbole de danger, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm |