

Hymer escabeau industriel 4126

accès à un côté, 6 marches profilées (estrade incl.), hauteur 1,34 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, longueur de lisse 2,14 m, en aluminium

Numéro d'article: 231315



HYMER



escabeau industriel







- accès à un côté
- 6 marches profilées (estrade incl.)
- hauteur 1,34 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 2,14 m
- connexion marches/lisse serti
- Stabilité accrue grâce à raidisseurs robustes sur la marche de départ
- équipé de bac et crochet porte-seau
- crochet porte-seau avec 10 kg force
- bac en plastique
- pieds d'échelle antidérapants en extrémité de lisse
- pliables pour un gain de place
- en aluminium

- posée hauteur x largeur 1950 x 495 mm
- poids 6,4 kg
- selon la norme EN 131
- convient pour une application conforme TRBS 2121-2
- 10 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	escabeau grande hauteur	fonction rabattable	pliables pour un gain de place
type d'échelle	escabeau industriel	roulant	non
matériau	aluminium	connexion d'échelons/de longeron	serti
utilisation	à un côté	protection contre l'écartement	non
longueur de longeron	2,14 m	exécution échelle	à deux parties
hauteur	1,34 m	équipement échelle	bac et crochet porte-seau
largeur d'estrade	250 mm	force du crochet porte-seau	10 kg
profondeur d'estrade	250 mm	bac	oui
	3,34 m	matériau du bac	plastique
nombre de marches	6	renfort	raidisseurs robustes sur la marche de départ
type de marche/d'échelon	marches profilées	soubassement	pieds d'échelle antidérapants
profondeur des marches	80 mm	norme	EN 131
hauteur	1950 mm	norme TRBS (règles techniques re	TRBS 2121-2
largeur	495 mm	garantie	10 années
rabattable	oui	Poids	6,4 kg

Cela s'adapte aussi ...

149272		plaquette de contrôle, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, diamètre 30 mm, en couleur pour l'année
215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221260		chariot avec barre de poussée, force 150 kg, longueur x largeur 740 x 480 mm, plateforme en acier avec tapis antidérapant, rehausse poignée, barre de poussée rabattable, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
221388		gant à picots, en polyamide coloris gris/noir avec revêtement nitrile, antidérapant, taille 9
523826		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-tissé/PE

