

Kappes armoire modulaire

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 500 mm, 68 bacs, Stockage clairement organisé des petites pièces sur 16 plateaux avec tablette en acier et 68 bacs, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement pieds, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair



KAPPES



Numéro d'article: 522338



Kappes Armoire de rangement avec bacs compartimentables extra plats

armoire modulaire




- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 500 mm
- 68 bacs
- garnissage 68 x H x l x P 65 x 240 x 400 mm
- force par plateau 80 kg
- structure en tôle d'acier
- Fermeture avec protection contre la poussière via double porte battante
- portes à l'avant renforcées
- angle d'ouverture de la porte 200 °
- Stockage clairement organisé des petites pièces sur 16 plateaux avec tablette en acier et 68 bacs

- Réglable au pas de 10 mm
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- soubassement pieds
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion



Détails techniques




type de meuble	armoire	surface de face avant	finition peinture époxy
type d'armoire	armoire modulaire	système de fermeture	serrure à cylindre
type de porte	double porte battante	soubassement	pieds
hauteur	1950 mm	matériau	tôle d'acier
largeur	1000 mm	tablette réglable au pas	10 mm
profondeur	500 mm	surface de tablette	galvanisé
équipement armoire	tablettes, bacs	verrouillable	non
type tablette/niveau	tablette en acier	cloison de séparation médiane	non
nombre de tablettes/niveaux	16 pièce	verrouillage	3 côtés
charge tablette	80 kg	angle d'ouverture de porte	200 °
bacs à bec	68 pièce	poignée	poignée tournante
Nombre de bacs x taille	68 x H x l x P 65 x 240 x 400 mm	roulant	non
couleur du corps	gris clair // RAL7035	exécution porte	
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	Poids	133,38 kg
surface de corps	finition peinture époxy		

Accessoires

509404		Séparateurs transversaux, pour bac pour rayonnages et armoires, hauteur x largeur 65 x 240 mm, en polypropylène en bleu
509406		Étiquette pour bac pour rayonnages et armoires, hauteur x largeur 22 x 75 mm, en blanc
509652		Séparateurs transversaux, pour bac pour rayonnages et armoires, hauteur x largeur 65 x 240 mm, en polypropylène en rouge

Cela s'adapte aussi ...

103592		poubelle, capacité 57 l, hauteur x diamètre 930 x 390 mm
297555		rayonnage modulaire - rayonnage départ, CLIP, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 806 x 336 mm, charge max. par tablette 100 kg, 5 niveaux avec tablette en acier, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

524162		<p>établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair</p>
527144		<p>balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières</p>
529930		<p>escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium</p>