

## Broszura informacyjna

### 44 31 J32

#### Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących

Do montażu pierścieni wewnętrznych w otworach

Wygięte pod kątem 45°

- Mocne, odkuwane
- Stabilne końcówki zabezpieczające przed wyslizgiwaniem się chwytanego przedmiotu
- Zgodnie z normą DIN 5256 C i DIN 5256 D, lecz zakrzywione pod kątem 45°
- Korpus szczypiec i końcówki: stal szlachetna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo



 45°

Ogólna	
Nr art.	44 31 J32
EAN	4003773066972
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	195 g
Wymiary	225 x 45 x 14 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Rozmiar pierścienia	Ø 40 – 100 mm
Końcówki (średnica)	Ø 2,3 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych