

## VARIOfit pallet-stapelbeugel 65K

met kleminrichting, constructie van staal (gelast), belasting 750 kg, Voor palletafmeting lengte x breedte 1200 x 800 mm, nuttige hoogte 1600 mm, beugel gelakt in RAL 5012 lichtblauw

Artikelnummer: 139166



VARIOfit



## VARIOfit Pallet-stapelbeugel 65K

### met kleminrichting

pallet-stapelbeugel

- met kleminrichting
- constructie van staal (gelast)
- belasting 750 kg
- hoogte 1600 mm
- Voor palletafmeting lengte x breedte 1200 x 800 mm
- nuttige hoogte 1600 mm
- voor het achteraf monteren op reeds geladen pallets
- 3-voudig stapelbaar
- beugel gelakt in RAL 5012 lichtblauw
- 5 jaar garantie



## Technische details

type verpakking pallet-stapelbeugel

last 750 kg

uitvoering stapelbeugel	met kleminrichting	stapelbaar	ja
materiaal	staal	oppervlak	gelakt
materiaal verwerking	gelast	kleur	blauw // RAL 5012
nuttige hoogte	1600 mm	kleur uitvoering	blauw // RAL 5012
voor palletafmetingen	1200 x 800 mm	stapelbeugel functie	voor het achteraf monteren op reeds geladen pallets
hoogte	1600 mm	garantie	5 jaar
breedte	1200 mm	gewicht	34 kg
diepte	800 mm		

## Dit past ook bij ...

202873		steekwagen, draagvermogen 250 kg, wielen met massief rubber-banden, steekplaat breedte x diepte 400 x 150 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
528957		orderplanner, 10 vakken, hoogte x breedte 1282 x 315 mm, plank(en) van kunststof in grijs