

## Rollcart etagewagen

draagvermogen 150 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1000 x 500 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

**Artikelnummer: 158128**



## Rollcart Etagewagen

### Draagvermogen 150 kg

etagewagen

- draagvermogen 150 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 500 mm
- etage(s) van hout
- opbouw 2 kopwanden (draadrooster)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staal/houtconstructie, gelast
- hoogte x lengte x breedte 1070 x 1180 x 500 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- behuizing van staal
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	etage-inrichting	recht
type wagen	etagewagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
constructies	2 kopwanden (draadrooster)	banden	TPE
lengte laadvlak	1000 mm	wiel-ø	125 mm
breedte laadvlak	500 mm	wiellager	groefkogellager
hoogte	1070 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
etages aantal	3 stuks	materiaal behuizing	staal
draagvermogen	150 kg	schuifbeugel	1 stuks
materiaal etage(s)	hout	in-/uitklapbaar	nee
materiaal	staal/hout	wielstand	rechthoekig
materiaal verwerking	gelast	oppervlak	m. poedercoating
lengte	1180 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
breedte	500 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
euronorm	nee	gewicht	37 kg

## Gerelateerde Producten

158407



4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagens, draagvermogen 0 - 600 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar