

KERN


cijferweegschaal

CIB 30K-3

platform van RVS, breedte x diepte
315 x 215 mm, weegbereik van 30
kg, afleesbaarheid in 2 g stappen

Artikelnummer: 235913

KERN



KERN cijferweegschaal CIB 30K-3






- platform van RVS, breedte x diepte 315 x 215 mm
- weegbereik van 30 kg
- afleesbaarheid in 2 g stappen
- insteltijd van 2 seconden
- met de functies afstellen (CAL), aantal stuks, optellen, pre-tarra
- 3 LC-displays
- netadapter 100-240V/50/60 Hz

Technische details

type weegschaal	cijferweegschaal	oplaadtijd accu	14 h
materiaal platform	RVS	weegschaal uitrusting	3 LC-displays

platformbreedte	315 mm	telfunctie	ja
platformdiepte	215 mm	tarreren	ja
weegbereik	30 kg	WEEE-registratienummer	DE80821200
afleesbaarheid	2 g	WEEE-apparaatsoort	klein apparaat cat. 5
insteltijd	2 s	merk volgens EAR-registers	KERN
weegschaalfuncties	afstellen (CAL), aantal stuks, optellen, pre-tarra	gewicht	4,3 kg
spanningsverzorging	netadapter 100-240V/50/60 Hz		

Dit past ook bij ...

216459		pvc-plakband, dragermateriaal van PVC met lijm van natuurrubber, rollen lengte x breedte 66 m x 50 mm, dikte 65 µm, in bruin
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
221342		kartonnen stellingbak, inhoud 5,7 l, hoogte x breedte x diepte 110 x 200 x 305 mm, van doos, enkelvoudige golf, in bruin met buitenbekleding van kraftpapier
231458		vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, enkelvoudige golf, lengte x breedte x hoogte binnen 290 x 185 x 85 mm, automatische bodem, afsluitbaar met plaksluiting
235833		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 60 x 102 x 100 mm, inhoud 0,5 l, van polypropyleen in blauw