

## Rechteckbehälter

Höhe x Breite x Tiefe 737 x 1308 x 699 mm, Inhalt 450 l, Aus Polyethylen in gelb, Wände geschlossen, Boden geschlossen mit Verstärkung durch Sperrholzplatte, Unterbau Rollen



Artikelnummer: 532016

## Rechteckbehälter

### Mobil

Rechteckbehälter


- Geeignet für Granulate, Stoffe und Pakete
- Höhe x Breite x Tiefe 737 x 1308 x 699 mm
- Inhalt 450 l
- Aus Polyethylen in gelb
- Wände geschlossen
- Boden geschlossen mit Verstärkung durch Sperrholzplatte
- Unterbau Rollen
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Lebensmittelgeeignet
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C

## Technische Details



Behältertyp	Rechteckbehälter	nestbar	ja
geeignet für (Produkt/Material)	Granulate, Stoffe, Pakete	faltbar	nein
Euronorm	nein	unterfahrbar	nein
Inhalt	450 l	Unterbau	Rollen
Höhe	737 mm	Fahrgestell	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Breite	1308 mm	Durchmesser Rad	100 mm
Tiefe	699 mm	Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C
Material	Polyethylen	Lebensmittelgeeignet	ja

recyclebar	ja	Gefahrstoffeignung	nein
Wandkonstruktion	geschlossen	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Bodenkonstruktion	geschlossen	Farbe	gelb
Bodenverstärkung durch	Sperrholzplatte	Gewicht	16,8 kg

## Zubehör

532034		Auflagedeckel, Aus Polyethylen, Für Rechteckbehälter mit 450 l Inhalt, Breite x Tiefe 1308 x 699 mm, in gelb
--------	---	--

## Dazu passt auch ...

114305		Abfallbehälter, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Inhalt 120 l, Höhe x Durchmesser 980 x 500 mm, Boden, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau
202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
524171		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschießbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium