

Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui, ressort léger, avec frein-filet

Description de l'article/illustrations du produit

KIPPlack

Description

Matière :

Corps en acier classe de résistance 5.8.

Doigt d'appui en POM.

Ressort en acier à ressort cl. D.

Frein-filet en nylon.

Finition :

Bruni.


Indication de dessin :

L2 = env. deux pas

1) vis collée



Dessins



Aperçu des articles

Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui, ressort léger, avec frein-filet

Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui, ressort léger, avec frein-filet

Aperçu des articles

| Référence | D | D1 | H | L | L1 | T | T1 | N | S | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | Couple de serrage env. Nm | Couple de dévissage env. Nm | Référence Clé de montage |
|------------------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|--|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| K0328.106 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 7 | 2,5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0,45 | 0,22 | K0317.906 |
| K0328.112 | M12 | 6 | 4 | 28 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 27 | 2 | 1,3 | K0317.912 |
| K0328.116 | M16 | 7,5 | 5 | 32 | 14 | 6 | 2,5 | 2,5 | 5 | 20 | 45 | 3,9 | 3 | K0317.916 |
| K0328.105 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 7 | 2 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 3 | 10 | 0,12 | 0,08 | K0317.905 |
| K0328.108 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 8 | 3 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 4 | 16 | 1,05 | 0,37 | K0317.908 |
| K0328.110 | M10 | 4 | 3 | 22 | 9 | 3,5 | 1,4 | 1,6 | 3 | 4 | 16 | 1,3 | 0,6 | K0317.910 |