



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 12456/7016 Stahlblech-Werkstattwagen "GREY EDITION"



Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016. Mit 1 zweitürigen Stahlschrank ohne Mitteltrennwand, 1 festen und 2 verstellbaren Böden. Zentralverschluss mittels Zylinderschloss. Öffnungswinkel max. 120°. Arbeitsfläche Sandwich-Platte 20 mm stark. Mit Abrollrand, 80 mm hoch, pulverbeschichtetes Stahlblech. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Einlegeboden im Stahlschrank 80 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	400
Ladeflächenlänge (mm)	985
Ladeflächenbreite (mm)	590
Ladeflächenhöhe (mm)	915
Gesamtlänge (mm)	1080
Gesamtbreite (mm)	590
Gesamthöhe (mm)	995
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	53
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976624563