

Scangrip lampe de poche FLASH 1000 R

boîtier en aluminium anodisé, avec interrupteur Marche/Arrêt et clip de fixation, portée d'éclairage 250 m, angle de rayonnement 10 / 60 °, avec batterie



Numéro d'article: 235419



lampe de poche




- diamètre x longueur 42 x 196 mm
- boîtier en aluminium anodisé
- classe d'efficacité énergétique A
- avec interrupteur Marche/Arrêt et clip de fixation
- durée d'éclairage 5 h
- portée d'éclairage 250 m
- angle de rayonnement 10 / 60 °
- durée de charge 4 h
- avec batterie
- indice de protection IP54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions

Détails techniques

type d'outil	Accessoires	matériau de boîtier	aluminium
type de lampe	lampe de poche	surface de boîtier	anodisé
Classe d'efficacité	A	longueur	196 mm

énergétique			
Portée d'éclairage	250 m	diamètre	42 mm
Durée d'éclairage	5 h	indice de protection IP	54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
flux lumineux	1000	Numéro d'enregistrement DEEE	DE24837723
angle de rayonnement	10-60 °	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
alimentation	batterie	Marque selon le registre allemand	Scangrip
Durée de charge	4 h	Poids	0,59 kg
équipement lampe	interrupteur Marche/Arrêt et clip de fixation		

Cela s'adapte aussi ...

218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
227891		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute