

Information produit

74 05 160

Pince coupante de côté à forte démultiplication

DIN ISO 5749

- Pour sollicitations extrêmes et continues
- Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
- Tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris la corde à piano
- Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile en plusieurs phases



Informations générales

Réf.	74 05 160
EAN	4003773022961
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	209 g
Dimensions	160 x 56 x 22 mm
Norme	DIN ISO 5749
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 3,4 mm
Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre)	Ø 2,5 mm
Capacités de coupe corde à piano (diamètre)	Ø 2,0 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

