

Productinformatie

83 30 005

Pijptang S-vormig

DIN 5234

- Slanke, S-vormige bek
- Tegen de draairichting in geplaatste tanden
- Tandens extra inductief gehard
- Contact met de buis op drie punten, zelfklemmend
- Dubbele T-profielgreep
- Tegen verlies gewaarborgde stelmoer
- Rood poedergelakt, bekken glad geslepen
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	83 30 005
EAN	4003773025221
Tang	rood poedergecoat
gewicht	472 g
Afmetingen	245 x 41 x 18 mm
Norm	DIN 5234
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Spanwijdte	35 mm
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 1 1/2 inch
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 35 mm
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	35 mm
Binnendiameter inch	Ø 1/2 inch

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

