

Termékinformációk

97 52 50

KNIPEX PreciForce®

Krimpelő fogó

- állandóan jó minőségű krimpelés a precíziós profilokkal és kényszerzárással (kireteszelhető)
- Krimpelő nyomás gyárilag pontosan beállítva (kalibrált)
- Erőnövelés szögemelővel a fáradtságmentes munkavégzéshez
- Jól kezelhető a fogantyú kedvező beállításával, csekély a súlya, rövid kiviteli formája, ergonomiai kialakított fogantyúkkal
- Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett



Általános

Cikkszám	97 52 50
EAN	4003773051916
Fogó	barnított
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	498 g
Méret	220 x 70 x 21 mm

Műszaki jellemzők

Alkalmazás	koax-BNC-dugaszoló csatlakozó RG 58/174/188/316-hoz
Fészek száma	6
Krimpelő fogó bőség mm	0,72 / 1,07 / 1,72 / 3,25 / 4,52 / 5,4 mm
Perselyek (átmérő)	Ø 0,95 / 1,3 / 2,1 / 3,9 / 5,4 / 6,4 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk