

Lacont gasflessenkast

voor 2 gasflessen met diameter 220 mm, hoogte x breedte x diepte 2150 x 700 x 400 mm, met dak, met openslaande deur met venster, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 159953



Lacont Gasflessenkast

Voor 50-liter-flessen

gasflessenkast

- voor opslag buiten
- voor 2 gasflessen met diameter 220 mm
- hoogte x breedte x diepte 2150 x 700 x 400 mm
- 2 verticale en 2 horizontale rails, 1 spanriem, boorgaten in het plafond voor buisdoorvoeren
- ventilatie door openingen in de deur en onder het afdak
- met dak
- van RVS tegen schade door stoten
- met openslaande deur met venster
- goed afsluitbaar met cilinderslot
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- conform ASR A1.3 gemarkeerd

opslagtype gevaarlijke stoffen	kast	type deur	vensterdeur
type container	gasflessenkast	afsluitbaar	ja
opslagplaats	buiten	sluitsysteem	cilinderslot
geschikt voor gevaarlijke stoffe	gassen	isolatie	nee
capaciteit	2 gasflessen	ventilatie kast	door openingen in de deur en onder het afdak
capaciteit gasflessen ø 220 mm m	2 stuks	materiaal	staal
hoogte	2150 mm	oppervlak	m. poedercoating
breedte	700 mm	kleur	lichtgrijs // RAL7035
diepte	400 mm	brandveiligheid	niet beschermd tegen brand
container uitrusting	2 verticale en 2 horizontale rails, 1 spanriem, boorgaten in het plafond voor buisdoorvoeren	certificering asr	conform ASR A1.3 gemarkeerd
bodem uitvoering	van RVS tegen schade door stoten	gewicht	65 kg
dak	ja		

Gerelateerde Producten

159956	·	inhanglegbord voor gasflessenkast, voor kast breedte x diepte 700 x 400 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
159958	·	inhanglegbord voor gasflessenkast, voor kast breedte x diepte 1400 x 400 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
159960	·	inhanglegbord voor gasflessenkast, voor kastdiepte 400 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs