

Scangrip lampe de poche FLASH 1000 R

boîtier en aluminium anodisé, avec interrupteur Marche/Arrêt et clip de fixation, portée d'éclairage 250 m, angle de rayonnement 10 / 60 °, avec batterie



Numéro d'article: 235419



lampe de poche




- boîtier en aluminium anodisé
- classe d'efficacité énergétique A
- avec interrupteur Marche/Arrêt et clip de fixation
- durée d'éclairage 5 h
- portée d'éclairage 250 m
- angle de rayonnement 10 / 60 °
- durée de charge 4 h
- avec batterie
- indice de protection IP54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions

Détails techniques

| | | | |
|---------------------|----------------|---------------------|---|
| type d'outil | Accessoires | Durée de charge | 4 h |
| type de lampe | lampe de poche | équipement lampe | interrupteur Marche/Arrêt et clip de fixation |
| Classe d'efficacité | A | matériau de boîtier | aluminium |

| | | | |
|----------------------|----------|-------------------------|---|
| énergétique | | | |
| Portée d'éclairage | 250 m | surface de boîtier | anodisé |
| Durée d'éclairage | 5 h | longueur | 196 mm |
| flux lumineux | 1000 | diamètre | 42 mm |
| angle de rayonnement | 10-60 ° | indice de protection IP | 54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions |
| alimentation | batterie | Poids | 0,59 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 218389 |  | mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural |
| 221330 |  | lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe |
| 227891 |  | chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute |