

Rollcart vatenkieper

voor 1 x 200 liter vat, volume olieopvangbak 208 l, vatensteun met rollen, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, hoogte x lengte x breedte 650 x 1450 x 720 mm, met polyamide-banden

Artikelnummer: 402034



ROLLCART

5 YEARS WARRANTY

Made in Germany



Rollcart Vatenkantelaar

met olie-opvangbak met 208 liter inhoud

vatenkieper

- voor 1 x 200 liter vat
- volume olieopvangbak 208 l
- vatensteun met rollen
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- hoogte x lengte x breedte 650 x 1450 x 720 mm
- 2 wielen en 2 zwenkwielen
- met polyamide-banden
- wielnaaf met wiellager
- zwenkwielen met rem
- 5 jaar garantie

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| transporttoestel | transportwagen | wielen aantal/soort | 2 wielen en 2 zwenkwielen |
| type kar | vatenkieper | banden | polyamide |
| capaciteit | 1 x 200 liter vat | wiellager | wiellager |
| steekwagen uitvoering | met olieopvangbak 208 l | wieluitrusting | zwenkwielen met rem |
| opvangvolume | 208 l | trapslede | nee |
| materiaal | staal | veiligheidsgreep | nee |
| hoogte | 650 mm | oppervlak | m. poedercoating |
| lengte | 1450 mm | kleur | gentiaanblauw // RAL5010 |
| breedte | 720 mm | garantie | 5 jaar |
| vatensteun | rollen | gewicht | 70 kg |
| in-/uitklapbaar | nee | | |

Gerelateerde Producten

402039



hijsslang voor vatenkieper, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Dit past ook bij ...

144744



gasflessenkast, voor 10 x 11 kg gasflessen of 4 x 33 kg gasflessen, hoogte x breedte x diepte 1435 x 860 x 720 mm, met dak, met vleugel deur, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

201077



vatenbok, voor 2 x 200 liter vat, vatensteun met hoek, hoogte x breedte x diepte 350 x 1230 x 650 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

206148



vatpomp, voor diesel, stookolie, motor-, hydraulische en smeerolie met een maximale viscositeit van 2000 mPas, maximale pompcapaciteit 0,25 liter per hefbeweging, dompelbuis lengte 920 mm

407817



opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag