

## WSM

### Raucher-Unterstand

K3 d/b

Höhe x Breite x Tiefe 2510 x 3180 x 2165 mm, Wände aus Einscheibensicherheitsglas in transparent, Dach aus Trapezblech in RAL9002 Grauweiß, Gestell aus Stahl verzinkt mit Nasslackierung in RAL9002 Grauweiß, Ausführung mit schmalem Eingang



Artikelnummer: 215308

### WSM Raucher-Unterstand K3 d/b

#### Raucher-Unterstand

- Höhe x Breite x Tiefe 2510 x 3180 x 2165 mm
- Schneelast 190 kg/m<sup>2</sup>
- Wände aus Einscheibensicherheitsglas in transparent
- Dach aus Trapezblech in RAL9002 Grauweiß
- Gestell aus Stahl verzinkt mit Nasslackierung in RAL9002 Grauweiß
- Ausführung mit schmalem Eingang
- Entwässerung über Wasserspeier

#### Technische Details

Außeneinrichtung	Überdachung	Material Wand	Einscheibensicherheitsglas
Überdachungstyp	Raucher-Unterstand	Farbe Wand	transparent
Höhe	2510 mm	Material Gestell	Stahl
Breite	3180 mm	Oberfläche Gestell	verzinkt // nasslackiert
Tiefe	2165 mm	Farbe Gestell	grauweiß // RAL9002
Schneelast	190 kg/m <sup>2</sup>	Überdachung Ausführung	mit schmalem Eingang
Material Dach	Trapezblech	Überdachung Ausstattung	Entwässerung über Wasserspeier

Oberfläche Dach	verzinkt // nasslackiert	Gewicht	760 kg
Farbe Dach	grauweiß // RAL9002		

## Zubehör

220458		LED-Deckenleuchte für Raucherunterstand, 264 x LED, 45 W, Leuchtmittel austauschbar, Energieeffizienzklasse A, Höhe x Länge x Breite 40 x 2106 x 92 mm
--------	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Dazu passt auch ...

202021		Müllsack, Inhalt 120 l, Aus 60 µm starkem LDPE, Länge x Breite 1100 x 700 mm, In blau
202835		Greifboy, Greifspitze aus Kunststoff, Greif-Öffnung 105 mm, Länge 1050 mm, aus Aluminium, eloxiert
504036		Kombiascher, Höhe x Breite x Tiefe 620 x 250 x 250 mm, Abfallbehälter Inhalt 17 l, Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel
532192		Raucher-Stehtisch, Höhe x Durchmesser 1130 x 675 mm, Plattenform rund, Mittelsäule aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9007 Graualuminium, Platte aus MDF mit Beschichtung in Dekor RAL9007 Graualuminium, mit selbstlöschendem Ascher und Fußtritt