

Mini-Installationskanal

Ohne Seitenstanzung und mit Bodenstanzung




GI-M




GI-M

Material:	modifiziertes Hart PVC schlagfest, doppelseitiges Klebeband
Farbe:	weiß (RAL 9001)
Temperaturbereich:	-20 bis +60°C
Dichte:	1,53 g/cm ³
Durchgangswiderstand:	10 ¹⁴ Ω.cm
Durchschlagfestigkeit:	15kV/mm
Flammwidrigkeit:	V0 UL94
Länge:	2 Meter
Mindestmenge:	1 Komplette Verpackung (mit Scharnierdeckel)



Der selbstklebende Mini-Installationskanal wird mit dem Scharnierdeckel extrudiert. Das Klebeband ist aus hochwertigem beschichtetem Schaumstoff und hat eine hohe Haftkraft. Ideal geeignet auch auf unebenen Oberflächen und Wänden. Zusätzlich kann der Kanal verschraubt werden.

Typ	Art. Nr.	Außenmaß		Ø D	 m
		H mm	B mm		
GI-M 5 x 10 T	0846 0911 001	6	11	2,2	48
GI-M 7 x 12 T	0846 0921 001	8	13	2,2	48
GI-M 10 x 10 T	0846 0931 001	11	11	2,2	48
GI-M 10 x 15 T	0846 0941 001	11	16	3,2	48
GI-M 15 x 15 T	0846 0951 001	16	16	3,2	48

