





Technische Daten

(Typische Werte nach 1 Jahr Lagerung bei 25 °C)


System	Lithium-Thionylchlorid
Nennspannung	3,6 V
Nennkapazität	2,4 Ah
Nennstrom	1 mA
max. Dauerentladestrom	60 mA
Pulsstromfähigkeit	120 mA
Anodenoberfläche	14 cm ²
Lithiummenge	0,65 g
Gewicht	18 g
Rauminhalt	8 cm ³
Temperaturbereich	-55 °C ... +85 °C




SL-860/S




SL-860/T




SL-860/P



SL-860/PR



SL-860/PT



Verfügbare Anschlussarten

Verfügbare Anschlussarten	Sach-Nr.
SL-860/S	Standard 11 1 08601 00
SL-860/T	Anschlussfahnen 11 1 08602 00
SL-860/P	Anschlussdrähte 11 1 08603 00
SL-860/PR	Radiale Pins 11 1 08606 00
SL-860/PT	Verpolsichere Pins 11 1 08608 00

WARNING:
Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, disassemble, heat above 100 °C, incinerate, or expose contents to water.