


Cordon ROLINE UTP Cat.6A / 10 Gigabit, Component Level, LSOH, noir, 20,0 m

Numéro d'article	21.15.2759
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	21.15.2759
EAN (pièce unique)	7611990138944

roline[®]
Designed for Professionals



Ces cordons de brassage ou câbles de raccordement spécialement conçus pour un câblage structuré dans les bâtiments offrent une qualité Cat.6a-Component-Level, c'est-à-dire qu'ils ont répondu à la norme exigeante de la catégorie 6a.

- Cordon Twisted Pair non-blindé de grande qualité ROLINE équipé de connecteurs RJ-45 non-blindés
- Contacts dorés de grande valeur
- Résistant grâce à une protection anti-plier moulée
- Assignation des pins: 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils
- Structure: 8 fils tresse
- Impédance: 100 Ohm
- **Version anti-halogène, résistant à la flamme, dégageant peu de fumée.**

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon UTP
Couleur	noir
Longueur	20 m
Type de protection	UTP

Qualité de transmission	Cat6A / Class EA
-------------------------	------------------

Certifié Component-Level	oui
--------------------------	-----

Nombre de fils	8
----------------	---

Type de fils	Tresse
--------------	--------

Croisé	non
--------	-----

Couleur (douille)	noir
-------------------	------

Câble LSOH	oui
------------	-----

Connecteur type RJ45	Standard
----------------------	----------